

**Garant****Soporte de péndulo de compensación ER Cilíndrico, Tipo: 25-32****Datos de pedido**

Número de pedido	319780 25-32
GTIN	4062406278410
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

Soporte de compensación con adaptación de pinzas portapiezas ER. **Compensación radial y angular regulable.** Con refrigeración interior.

**Aplicación:**

Óptimo en caso de errores de alineación entre la pieza de trabajo y la herramienta, p. ej. en caso de esariado o roscado (sin compensación de tracción/presión). Empleo sobre todo en tornos, pero también adecuado para fresadoras.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	58 mm
Ø del mango d	25 mm
Para pinzas de sujeción ER	32
Ø exterior D	69 mm
Compensación radial	1,5 mm
se adapta al tamaño ER	32
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portapiezas de sujeción

