

Garant**Soporte de péndulo de compensación ER Cilíndrico, Tipo: 25-25****Datos de pedido**

Número de pedido	319780 25-25
GTIN	4062406276706
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

Soporte de compensación con adaptación de pinzas portapiezas ER. **Compensación radial y angular regulable.** Con refrigeración interior.

Aplicación:

Óptimo en caso de errores de alineación entre la pieza de trabajo y la herramienta, p. ej. en caso de esariado o roscado (sin compensación de tracción/presión). Empleo sobre todo en tornos, pero también adecuado para fresadoras.

Descripción técnica

Ø del mango d	25 mm
Para pinzas de sujeción ER	25
Ø exterior D	57 mm
Longitud de voladizo medida A	53 mm
Compensación radial	1 mm
se adapta al tamaño ER	25
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

