



Lijadoras angulares batería, Tipo: M18FHSAG55



Datos de pedido

Número de pedido	077140 M18FHSAG55
GTIN	4058546287078
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería Milwaukee FUEL™ 18 V / 5,0 Ah:

- **motor sin escobillas de larga duración, bloqueo de husillo, ajuste rápido de la cubierta protectora.**
- **Sistema de cambio rápido integrado FIXTEC para el cambio de disco sin herramientas.**

Lijadora angular de batería M18™-HIGH-OUTPUT™ 125 con potencia suficiente para desbastar y ejecutar hasta 145 cortes en tubos eléctricos de 50 mm con una carga de batería (5,5 Ah). El freno RAPIDSTOP™ detiene el disco en menos de 2,5 segundos.

Suministro:

Incluye 2 paquetes de baterías M18 HB5.5 baterías, cargador M12 18 FC, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y accesorios adecuados a partir del n.º 073809 y el n.º 073840.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 18 V
Peso	3,4 kg
Cantidad de baterías contenidas	1
Vibraciones máximas según EN	3,4 m/s ²
Bloqueo contra reenganche	sí

Profundidad de corte máxima	33 mm
Ø máximo de muela	125 mm
Velocidad de giro máxima	9000 min ⁻¹
Quality Dress	M18FHSAG125XB-552X
Parada kick back	sí
Capacidad de la batería	5,5 Ah
Tensión de batería	18 V
Tipo batería	Ion de litio
Protección contra sobrecargas	sí
Conexión de hombre muerto	no
Arranque suave	sí
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía	a batería
Serie	FUEL
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB8	073810 MHB8
Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB12	073811 MHB12
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB55	073809 MHB55
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Batería iones LiHigh Output™ Tipo de batería MHB3	073808 MHB3
	073826 M18HNRG3

Juego de inicio batería High Output™ Tipo de batería
M18HNRG3
