

ejendals

Par de guantes de protección química Tegera® 2301, Talla de los guantes: 8



Datos de pedido

Número de pedido	094791 8
GTIN	7340118353739
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.

Tegera® 2301. Guante protector de neopreno y látex combinado para trabajos generales.

Superficie del mango con perfilación de policristalino para una seguridad de agarre optimizada.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

EN 374:2016: Tipo A (AKLMNPST)

Descripción técnica

Contenido	12
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Clase de protección	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tipo A (AKLMNPST)
Resistencia a sustancias químicas	AKLMNPST
EN 388:2016	2110X

Material	Látex / neopreno
Material de base	Látex / neopreno
AQL	0,7
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	320 mm
Espesor	0,7 mm
Color	azul / amarillo
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes protectores frente a productos químicos