

ejendals

Par de guantes de protección química Tegera® 2301, Talla de los guantes: 7



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094791 7 |
| GTIN | 7340118353647 |
| Clase de artículo | 04R |

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.

Tegera® 2301. Guante protector de neopreno y látex combinado para trabajos generales.

Superficie del mango con perfilación de policristalino para una seguridad de agarre optimizada.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

EN 374:2016: Tipo A (AKLMNPST)

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|--|
| Contenido | 12 |
| Característica de los guantes | Certificación para alimentos |
| Clase de protección | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374:2016 | Tipo A (AKLMNPST) |
| Resistencia a sustancias químicas | AKLMNPST |
| EN 388:2016 | 2110X |

| | |
|-------------------------|---|
| Material | Látex / neopreno |
| Material de base | Látex / neopreno |
| AQL | 0,7 |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Longitud | 320 mm |
| Espesor | 0,7 mm |
| Color | azul / amarillo |
| Aplicación | reutilizable |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |