

Garant GRIDLINE

**Estructura inferior para microscopios de medición, anchura x profundidad:
1500X700mm****Datos de pedido**

Número de pedido	492580 1500X700
GTIN	4062406279929
Clase de artículo	41M

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de chapa de acero soldada, con tablero de trabajo de Eluplan gris oscuro, con perfil para rebordes de grafito de 3 mm de grosor. Incluye sistema de cerradura GARANT.

Idóneo para:

Videomicroscopios de medición GARANT con gama de medición máx. X=200 / Y=100.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 50; 300; 300 mm

Lacado:

Cuerpo RAL 7035 gris claro, cajones RAL 7016 gris antracita.

Descripción técnica

Cajón profundidad útil	500 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie	1000 kg
Cantidad de cajones	3
Profundidad	700 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Anchura	1500 mm
Peso	124 kg

Banco de trabajo altura	840 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión de cajones	100
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Tipo de producto	Estructura inferior