

Garant GRIDLINE

**Estructura inferior para microscopios de medición, anchura x profundidad:
1800X900mm****Datos de pedido**

Número de pedido	492580 1800X900
GTIN	4062406279936
Clase de artículo	41M

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de chapa de acero soldada, con tablero de trabajo de Eluplan gris oscuro, con perfil para rebordes de grafito de 3 mm de grosor. Incluye sistema de cerradura GARANT.

Idóneo para:

Vídeomicroscopios de medición GARANT con gama de medición X = 300 / Y = 200.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 50; 300; 300 mm

Lacado:

Cuerpo RAL 7035 gris claro, cajones RAL 7016 gris antracita.

Descripción técnica

Peso	188 kg
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Anchura	1800 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie	1000 kg
Profundidad	900 mm
Cantidad de cajones	3

Banco de trabajo altura	840 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión de cajones	100
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Tipo de producto	Estructura inferior