

SONO  SWISS®**Aparato de limpieza por ultrasonidos DURA-T, Capacidad: 30l****Datos de pedido**

Número de pedido	082924 30
GTIN	2050002040380
Clase de artículo	04E

**Descripción****Ejecución:**

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.

Aparato de sobremesa: DURA-T: cubetas de acero fino soldadas DUPLEX apropiadas para regímenes de varios turnos.

**Aplicación:**

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

**Suministro:**

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.º 082926).

**Nota:**

Otros tamaños y versiones a petición.

Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.

**Descripción técnica**

Cubeta de limpieza altura	200 mm
Posibilidad de ampliación separador de aceite	no

Altura del aparato	320 mm
Anchura aparatos	355 mm
Posibilidad de ampliación módulo de lavado	no
Cubeta de limpieza longitud	570 mm
Posibilidad de ampliación módulo de secado	no
Longitud aparatos	570 mm
Potencia de calefacción	1200 W
Posibilidad de ampliación filtración con bombas	no
Cubeta de limpieza anchura	330 mm
Capacidad cubeta de limpieza	30 l
Rendimiento máximo ultrasonidos	1200 W
Peso	11,2 kg
Consumo de potencia	1500 W
Tensión nominal	230 V
Suministro de energía	alimentado en la red
Anchura cesto insertable	238 mm
Longitud cesto insertable	443 mm
Capacidad nominal	20,6 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

## Accesorios

Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 2,5	082932 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 2,5	082930 2,5
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 1	082931 1
Limpiador potente por ultrasonidosT5 Capacidad l/kg 10	082935 10
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg AK	082931 AK
Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 10	082932 10
	082926 30

Cesto insertable INOX Tamaño adecuado para n.º 082922 /  
082923 / 082924 30

Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 2,5	082934 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 10	082930 10
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 10	082934 10