

SONO  SWISS[®]**Aparato de limpieza por ultrasonidos DURA-T, Capacidad: 18l****Datos de pedido**

Número de pedido	082924 18
GTIN	2050002040373
Clase de artículo	04E

Descripción**Ejecución:**

Cubetas de acero fino estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.

Aparato de sobremesa: DURA-T: cubetas de acero fino soldadas DUPLEX apropiadas para regímenes de varios turnos.

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.º 082926).

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.

Descripción técnica

Potencia de calefacción	800 W
Rendimiento máximo ultrasonidos	800 W

Posibilidad de ampliación módulo de secado	no
Posibilidad de ampliación filtración con bombas	no
Longitud aparatos	386 mm
Posibilidad de ampliación separador de aceite	no
Capacidad cubeta de limpieza	18 l
Cubeta de limpieza anchura	300 mm
Anchura aparatos	355 mm
Peso	8,7 kg
Posibilidad de ampliación módulo de lavado	no
Altura del aparato	320 mm
Cubeta de limpieza altura	200 mm
Cubeta de limpieza longitud	330 mm
Tensión nominal	230 V
Longitud cesto insertable	267 mm
Suministro de energía	alimentado en la red
Anchura cesto insertable	241 mm
Consumo de potencia	1000 W
Capacidad nominal	12,9 l
Tipo de producto	Aparato de limpieza por ultrasonidos

Accesorios

Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 2,5	082932 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 2,5	082934 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT5 Capacidad l/kg 10	082935 10
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 2,5	082930 2,5
Limpiador potente por ultrasonidosT2 Capacidad l/kg 10	082932 10
Protección contra la corrosión Capacidad l/kg AK	082931 AK
Limpiador potente por ultrasonidosT1 Capacidad l/kg 10	082930 10

Protección contra la corrosión Capacidad l/kg 1	082931 1
Limpiador potente por ultrasonidosT4 Capacidad l/kg 10	082934 10