

Garant GRIDLINE

**Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 2000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940003 2000
GTIN	4062406279653
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 20x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen. Estos armarios resultan idóneos para el **almacenamiento de nuestras maletas organizadas**. Maletas organizadas adecuadas en el catálogo de herramientas manuales y de medición en el número 693330.

**Descripción técnica**

Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Anchura	500 mm
Posicionamiento mango	centro
Peso	81 kg
Profundidad	500 mm
Altura	2000 mm
Anchura en G	20
Número de estantes	5
Altura útil	1845 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad en G	20
ComfortClose	no
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 100 mm	940640 100
Estante para anchura de armario / división en G 40	940550 40
	940640 125

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G  
Altura frontal de cajón 125 mm

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G  
Altura frontal de cajón 75 mm

940640 75

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G  
Altura frontal de cajón 300 mm

940640 300

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G  
Altura frontal de cajón 200 mm

940640 200

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G  
Altura frontal de cajón 150 mm

940640 150

Estante inclinado para anchura de armario / división en G  
40

940560 40

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20  
piezas Tipo F

940559 F

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Juego de iluminación básico para armarios GridLine  
conPuertas batientes para altura de armario 2000 mm

940501 2000

Estante ranurado para anchura de armario / división en G  
40

940552 40