

Garant GRIDLINE

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 30G, 26×14G, Altura frontal de cajón: 75mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940651 75
GTIN	4062406281403
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Cajones para montar en armarios de puertas correderas y de cierre corredizo GridLine. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Idóneo para:

Armarios n.º 940089, n.º 940109, n.º 940165 – 940237, n.º. 940885 – 940907.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

No se puede subdividir con regletas separadoras ranuradas, porque la base de los cajones está cerrada.

Descripción técnica

Altura útil	50 mm
Anchura útil en G	26
Peso	8 kg
Profundidad útil en G	14
Anchura útil	650 mm
Profundidad útil	350 mm
Grosor material	0,9 mm

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	26x14G
Tipo de producto	Cajón

Accesorios

Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
---	-----------