


Garant GRIDLINE

**Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G, 36×14G, Altura frontal de cajón: 75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940652 75
GTIN	4062406281465
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Cajones para montar en armarios de puertas correderas y de cierre corredizo GridLine. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

**Idóneo para:**

Armarios n.º 940089, n.º 940109, n.º 940165 – 940237, n.º 940885 – 940907.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

No se puede subdividir con regletas separadoras ranuradas, porque la base de los cajones está cerrada.

**Descripción técnica**

Altura útil	50 mm
Anchura útil en G	36
Profundidad útil en G	14
Peso	8 kg
Profundidad útil	350 mm
Anchura útil	900 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg

Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×14G
Tipo de producto	Cajón

---

## Accesorios

Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
--	-----------