


Garant GRIDLINE

Cajón para armarios de puertas correderas, anchura 40G, 36×14G, Altura frontal de cajón: 300mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 940652 300 |
| GTIN | 4062406281717 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Cajones para montar en armarios de puertas correderas y de cierre corredizo GridLine. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Idóneo para:

Armarios n.º 940089, n.º 940109, n.º 940165 – 940237, n.º 940885 – 940907.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

No se puede subdividir con regletas separadoras ranuradas, porque la base de los cajones está cerrada.

Descripción técnica

| | |
|--|--------|
| Peso | 21 kg |
| Profundidad útil en G | 14 |
| Altura útil | 275 mm |
| Anchura útil en G | 36 |
| Anchura útil | 900 mm |
| Profundidad útil | 350 mm |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |

| | |
|---|---|
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 36×14G |
| Tipo de producto | Cajón |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg | 950180 75 |
|--|-----------|