



Vaso de punta de 6 caras, con recubrimiento TiN, 1/4 pulgada corto, Hexágono: 2,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	631733 2,5
GTIN	4000896036837
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión extremadamente elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, con recubrimiento TiN.

Descripción técnica

Ø lado carraca	12 mm
Longitud	28 mm
Hexágono	2,5 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Vaso

