



## llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 11mm



### Datos de pedido

Número de pedido	614905 11
GTIN	3662424064999
Clase de artículo	63V

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Anillo y horquilla con efecto de carraca. El mecanismo de carraca adicional en la boca permite un apriete rápido sin necesidad de volver a colocar la llave. Lado del anillo con muelle integrado para evitar el deslizamiento por el medio de fijación, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

### Descripción técnica

Anchura de boca b	23,7 mm
Ancho de llave	11 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	5,2 mm
Ø anillo D	22 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	7,7 mm
Longitud llave L	165 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

con cabezal basculante	no
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave