



llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	614905 8
GTIN	3662424064968
Clase de artículo	63V

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Anillo y horquilla con efecto de carraca. El mecanismo de carraca adicional en la boca permite un apriete rápido sin necesidad de volver a colocar la llave. Lado del anillo con muelle integrado para evitar el deslizamiento por el medio de fijación, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de boca b	18,6 mm
Ancho de llave	8 mm
Ø anillo D	16,8 mm
Longitud llave L	140 mm
Altura del anillo h ₂	6,5 mm
Altura de boca h ₁	4,6 mm
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

con cabezal basculante	no
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave