



llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 19mm



Datos de pedido

Número de pedido	614905 19
GTIN	3662424065071
Clase de artículo	63V

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Anillo y horquilla con efecto de carraca. El mecanismo de carraca adicional en la boca permite un apriete rápido sin necesidad de volver a colocar la llave. Lado del anillo con muelle integrado para evitar el deslizamiento por el medio de fijación, conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descripción técnica

Altura del anillo h_2	11,2 mm
Ancho de llave	19 mm
Anchura de boca b	41,2 mm
Altura de boca h_1	7,4 mm
Longitud llave L	247 mm
Ø anillo D	33,9 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

con cabezal basculante	no
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave