




Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 30 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	630366 6
GTIN	4018754260614
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.
Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8
y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.
Para tornillos Phillips con rosca M2 – M6 y para tornillos de cabeza ranurada con rosca M2,5 – M5.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.º 631000 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.º 631700 tam. 3; 4; 5; 6
Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. n.º 675310 tam. 1; 2; 3
Puntas, C 6,3, para ranura: 4 uds. n.º 675250 tam. 3,5; 4; 5,5; 8
Destornillador para puntas: 1 ud. similar a n.º 676800 tam. 4/4
Mango transversal: 1 ud. n.º 633000 tam. 116
Mango encajable: 1 ud. n.º 632800 tam. 150
Prolongaciones: 2 uds. n.º 632400 tam. 50; 150
Articulación cardán: 1 ud. n.º 633500 tam. 1/4
Carraca: 1 ud. n.º 632000 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS
Altura: 57 mm

Descripción técnica

Longitud	322 mm
Anchura	134 mm
Altura	57 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631000 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631000 10
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632400 150
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631000 8
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632400 50
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631000 11
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631000 4
Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 4 mm	675250 4
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total mm	633000
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total mm	632800
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675310 1/25
Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 5,5 mm	675250 5,5
Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 3 mm	675250 3
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631000 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631000 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631000 5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631000 4,5
Pieza de unión Tipo 4/4	676800 4/4
	631700 6

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo Hexágono 6 mm	
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo Hexágono 3 mm	631700 3
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631000 9
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675310 2/25
Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 8 mm	675250 8
Carraca reversible, 1/4 pulgada Tipo 1/4	632000 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631000 13
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675310 3/25
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633500 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631000 12
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo Hexágono 5 mm	631700 5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada largo Hexágono 4 mm	631700 4
Carraca reversible, 1/4 pulgada Tipo	632000