



Carraca telescópica de dientes finos, 1/2 pulgada, extraíble, Tipo: 1/2



Datos de pedido

Número de pedido	640295 1/2
GTIN	4062406283384
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

La fijación se realiza a través de anillo de sujeción. Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Extraíble de 290 – 430 mm de longitud en 6 niveles. **Con cabezal basculante inmovilizable y expulsor.** Par de giro máximo admisible 600 Nm.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Número de dientes: 72

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Longitud total	290 - 430 mm
Número de dientes	72
extraíble gradualmente	no
Tipo de producto	Carraca

