



## Carraca conmutable, 3/8 pulgada, Tipo: 3/8



### Datos de pedido

Número de pedido	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

#### Norma:

##### DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

#### Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Número de dientes: 30

### Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Longitud total	193 mm
Número de dientes	30
Ángulo de trabajo	12 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado

Tipo de producto

Carraca