



Carraca conmutable, 1/2 pulgada, Tipo: 1/2



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 640100 1/2 |
| GTIN | 4018754013173 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Número de dientes: 36

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|---------|
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul |
| Longitud total | 266 mm |
| Número de dientes | 36 |
| Tipo de producto | Carraca |

Accesorios

Surtido de piezas de recambio 1/2 pulgada

640300