

**Garant**

**Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Aire comprimido,  
Longitud utilizable de la manguera: 15m**

**Datos de pedido**

Número de pedido	080078 15
GTIN	4062406284688
Clase de artículo	01A

**Descripción****Ejecución:**

- **Enrollador de manguera de seguridad con carcasa de plástico cerrada altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos con riesgo de suciedad y polvo.**
- **Guía de manguera y sistema de entrada controlado.**
- **Bola de parada integrada.**
- **Manguera de PU con alta resistencia a la abrasión y conexiones neumáticas de acero, adecuada para índices de caudal elevados.**
- **Soporte mural giratorio para posicionamiento en la pared y en el techo.**

Enrollador de manguera para aire comprimido. Tubo flexible resistente en **color de señalización** naranja luminoso. Proporciona un manejo seguro.

**Suministro:**

Incluye acoplamiento de seguridad GARANT de acero y enterrosca.

**Nota:**

Acoplamientos de seguridad adecuados, ver n.º 080270 – 080272.

**Descripción técnica**

Color carcasa	azul
Sistema automático de enrollado SCS	sí

Longitud utilizable de la manguera	15 m
Material carcasa	Plástico
Presión de servicio máx.	16 bar
Ø interior manguera	9,5 mm
Color tubo flexible	naranja
Material tubo flexible	Poliuretano
Conexión salida	3/8 pul
Ø exterior manguera	13,5 mm
Carcasa anchura	490 mm
Carcasa altura	409 mm
Carcasa profundidad	190 mm
adecuado para	Aire comprimido
Tipo de producto	Enrollador de manguera

## Accesorios

Acoplamiento de seguridad con rosca interior Rosca interior conexión 1/4 pul	080271 1/4
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 8	080081 8
Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 11 mm	080272 11
Acoplamiento de seguridad con rosca exterior Rosca exterior conexión 1/2 pul	080270 1/2
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 15	080081 15
Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 8 mm	080272 8
Acoplamiento de seguridad con conexión de manguera Empalme de manguera Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) 13 mm	080272 13

Acoplamiento de seguridad con rosca interiorRosca interior Rosca interior conexión 3/8 pul	080271 3/8
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 2	080081 2
Acoplamiento de seguridad con rosca interiorRosca interior Rosca interior conexión 1/2 pul	080271 1/2
Acoplamiento de seguridad con rosca exteriorRosca exterior Rosca exterior conexión 3/8 pul	080270 3/8
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 14	080081 14
Acoplamiento de seguridad con rosca exteriorRosca exterior Rosca exterior conexión 1/4 pul	080270 1/4
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 5	080081 5
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 12	080081 12