

Garant**Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Agua, Longitud utilizable de la manguera: 15m****Datos de pedido**

Número de pedido	080079 15
GTIN	4062406284695
Clase de artículo	01A

Descripción**Ejecución:**

- **Enrollador de manguera de seguridad con carcasa de plástico cerrada altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos con riesgo de suciedad y polvo.**
- **Guía de manguera y sistema de entrada controlado.**
- **Bola de parada integrada.**
- **Manguera de PU con alta resistencia a la abrasión y conexiones neumáticas de acero, adecuada para índices de caudal elevados.**
- **Soporte mural giratorio para posicionamiento en la pared y en el techo.**

Enrollador de manguera de agua para líquidos. Color tubo flexible azul acero.

Suministro:

Incluye enterrosca.

Nota:

Acoplamiento de agua, ver n.º 080149 1/2.

Descripción técnica

Presión de servicio máx.	16 bar
Color carcasa	azul
Longitud utilizable de la manguera	15 m

Color tubo flexible	azul
Sistema automático de enrollado SCS	sí
Material carcasa	Plástico
Ø exterior manguera	13,5 mm
Ø interior manguera	9,5 mm
Conexión salida	1/2 pul
Material tubo flexible	Poliuretano
Carcasa profundidad	190 mm
Carcasa altura	409 mm
Carcasa anchura	490 mm
adecuado para	Líquidos
Tipo de producto	Enrollador de manguera

Accesorios

Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 12	080081 12
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 15	080081 15
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 14	080081 14
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 3	080081 3
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 6	080081 6
Piezas de repuesto de enrollador de manguera Tipo 9	080081 9