

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261332 10/07
GTIN	4062406283551
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Desplazamiento central L_3	7 mm
Longitud de la cabeza L_1	32 mm
Longitud total L	100 mm
Anchura de cuello L_4	7,5 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Código ISO Soporte	E10H SVLCR/L07
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------