

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/05mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261333 8/05
GTIN	4062406283582
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Longitud total L	80 mm
Código ISO Soporte	E08F SVLCR/L05
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Longitud de sujeción L ₂	7,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	9,2 mm
Desplazamiento central L ₃	5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------