

Garant
**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261332 12/07
GTIN	4062406283568
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Anchura de cuello L ₄	9 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	15,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Código ISO Soporte	E12K SVLCR/L07
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------