

**Garant**
**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/05mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 261332 8/05   |
| GTIN              | 4062406283544 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Ángulo de ajuste $\kappa$               | 95 grados        |
| Longitud de sujeción $L_2$              | 7,5 mm           |
| Plaquita de corte adecuada              | VC.. 0501..      |
| Tamaño de placa                         | 5 mm             |
| Anchura de cuello $L_4$                 | 6 mm             |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 26        |
| Longitud total L                        | 80 mm            |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min}$  | 9,2 mm           |
| Desplazamiento central $L_3$            | 5 mm             |
| Código ISO Soporte                      | E08F SVLCR/L05   |
| Longitud de la cabeza $L_1$             | 26 mm            |
| Profundidad útil T                      | 3 mm             |
| Ø de mango $D_s$                        | 8 mm             |
| Norma                                   | Norma de fábrica |
| Tipo de boca                            | derecha          |
| Profundidad de giro interior hasta      | 8xD              |
| Material de corte                       | MD               |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Refrigeración interior | sí                  |
| Aplicación             | Cilindrado interior |
| Tipo de producto       | Barra de mandrinar  |

---

## Accesorios

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 26 | 269028 26 |
|------------------------------------------|-----------|