

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Código ISO Soporte	E10H SVLCR/L07
Ø perforación previa mínima D_{\min}	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud total L	100 mm
Desplazamiento central L_3	7 mm
Anchura de cuello L_4	7,5 mm
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D_5	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------