

**Garant****Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	E12K SVVCR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud total L	125 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	9 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	11 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	9 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	40 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	15,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------