

Garant**Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Longitud de la cabeza L ₁	55 mm
Anchura de cuello L ₄	12,9 mm
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud total L	150 mm
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Ø perforación previa mínima D _{min.}	19,5 mm
Código ISO Soporte	E16M SVVCR/L07
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------