

**Garant****Barra de mandrinar MDI, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
10/07mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 261337 10/07  |
| GTIN              | 4062406285579 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|  |                  |
|--|------------------|
| Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ . | 12,5 mm          |
| Longitud total L                         | 100 mm           |
| Longitud de la cabeza $L_1$              | 32 mm            |
| Anchura de cuello $L_4$                  | 6,8 mm           |
| Desplazamiento central $L_3$             | 8 mm             |
| Tamaño de placa                          | 7 mm             |
| Juego tornillo para plaquita reversible  | 269028 27        |
| Longitud de sujeción $L_2$               | 9 mm             |
| Código ISO Soporte                       | E10H SWCR/L07    |
| Ángulo de ajuste $\kappa$                | 72,5 grados      |
| Plaquita de corte adecuada               | VC.. 0702..      |
| Profundidad útil T                       | 6 mm             |
| Ø de mango $D_5$                         | 10 mm            |
| Norma                                    | Norma de fábrica |
| Tipo de boca                             | izquierda        |
| Profundidad de giro interior hasta       | 8xD              |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material de corte      | MD                  |
| Refrigeración interior | sí                  |
| Aplicación             | Cilindrado interior |
| Tipo de producto       | Barra de mandrinar  |

---

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 27 | 269028 27 |
|--|-----------|