

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	15,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Código ISO Soporte	E12K SV95CR/L07
Anchura de cuello L_4	9 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Desplazamiento central L_3	9 mm
Profundidad útil T	6 mm
Ø de mango D_5	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------