

**Garant****Barra de mandrinar MDI, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ángulo de ajuste $\kappa$	72,5 grados
Anchura de cuello $L_4$	12,9 mm
Código ISO Soporte	E16M SVVCR/L07
Longitud de la cabeza $L_1$	55 mm
Longitud de sujeción $L_2$	15 mm
Longitud total $L$	150 mm
Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Desplazamiento central $L_3$	11 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	19,5 mm
Profundidad útil $T$	6 mm
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------