

Garant
**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de cuello L ₄	6,8 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Tamaño de placa	7 mm
Código ISO Soporte	E10H SV95CR/L07
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud total L	100 mm
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------