

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	E16M SV95CR/L07
Anchura de cuello L ₄	12,9 mm
Longitud de la cabeza L ₁	55 mm
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	19,5 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Profundidad útil T	8 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------