

**Garant****Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
10/07mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 261343 10/07  |
| GTIN              | 4062406285654 |
| Clase de artículo | 21T           |

## Descripción técnica

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Código ISO Soporte                      | E10H SV95CR/L07  |
| Ángulo de ajuste $\kappa$               | 95 grados        |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 27        |
| Tamaño de placa                         | 7 mm             |
| Anchura de cuello $L_4$                 | 6,8 mm           |
| Plaquita de corte adecuada              | VC.. 0702..      |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 12,5 mm          |
| Longitud total L                        | 100 mm           |
| Desplazamiento central $L_3$            | 7 mm             |
| Longitud de la cabeza $L_1$             | 32 mm            |
| Longitud de sujeción $L_2$              | 9 mm             |
| Profundidad útil T                      | 5 mm             |
| Ø de mango $D_5$                        | 10 mm            |
| Norma                                   | Norma de fábrica |
| Tipo de boca                            | izquierda        |
| Profundidad de giro interior hasta      | 8xD              |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material de corte      | MD                  |
| Refrigeración interior | sí                  |
| Aplicación             | Cilindrado interior |
| Tipo de producto       | Barra de mandrinar  |

---

## Accesorios

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 27 | 269028 27 |
|------------------------------------------|-----------|