

Garant

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm**


Datos de pedido

Número de pedido	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	100 mm
Tamaño de placa	7 mm
Anchura de cuello L ₄	6,8 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12,5 mm
Código ISO Soporte	A10H SVXCR/L07
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Ángulo de ajuste κ	113 grados
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------