

Garant

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de voladizo L ₁	48 mm
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	19,5 mm
Código ISO Soporte	A16M SVXCR/L07
Longitud total L	150 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ángulo de ajuste κ	113 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------