

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm**


Datos de pedido

Número de pedido	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	22 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Anchura de cuello L_4	6,8 mm
Ángulo de ajuste κ	113 grados
Longitud total L	100 mm
Código ISO Soporte	A10H SVXCR/L07
Desplazamiento central L_3	7 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Tamaño de placa	7 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D_5	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------