

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Código ISO Soporte	A12K SVXCR/L07
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	15,5 mm
Longitud de voladizo L ₁	36 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Ángulo de ajuste κ	113 grados
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------