

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/07mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Código ISO Soporte	A16M SVXCR/L07
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	48 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	19,5 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ángulo de ajuste κ	113 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------