

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/05mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	80 mm
Ángulo de ajuste κ	113 grados
Longitud de la cabeza L ₁	15 mm
Código ISO Soporte	A08F SVXCR/L05
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0501..
Desplazamiento central L ₃	5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	9,2 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Tamaño de placa	5 mm
Longitud de sujeción L ₂	7,5 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 26	269028 26
--	-----------