

Garant**Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	113 grados
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Código ISO Soporte	E10H SVXCR/L07
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12,5 mm
Desplazamiento central L_3	7 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Anchura de cuello L_4	6,8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud total L	100 mm
Longitud de la cabeza L_1	32 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------