

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261369 12/07
GTIN	4062406285821
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Código ISO Soporte	E12K SVXCR/L07
Ángulo de ajuste κ	113 grados
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Desplazamiento central L_3	9 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	15,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de voladizo L_1	96 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------