

**Garant****Barra de mandrinar MDI, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ángulo de ajuste $\kappa$	113 grados
Longitud de la cabeza $L_1$	40 mm
Longitud total L	125 mm
Desplazamiento central $L_3$	9 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm
Código ISO Soporte	E12K SVXCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	15,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Longitud de voladizo $L_1$	96 mm
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8xD

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------