

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	113 grados
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	19,5 mm
Longitud de voladizo L_1	128 mm
Longitud de la cabeza L_1	55 mm
Tamaño de placa	7 mm
Código ISO Soporte	E16M SVXCR/L07
Longitud total L	150 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 27
Profundidad útil T	3 mm
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 27	269028 27
--	-----------