



Carraca telescópica de dientes finos, 1/2 pulgada, extraíble en continuo, Tipo: 1/2



Datos de pedido

Número de pedido	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

La fijación se realiza a través de anillo de sujeción. Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Extraíble en continuo de 414 – 614 mm de longitud. Carraca conmutables de dientes finos con 90 dientes. Par de giro máximo admisible 1000 Nm.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Número de dientes: 90

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Longitud total	414 - 614 mm
Número de dientes	90
extraíble gradualmente	sí
Tipo de producto	Carraca

