



Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada, largo Recubrimiento TiN, Hexágono: 7mm



Datos de pedido

Número de pedido	637633 7
GTIN	4000896053629
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Cuchillas con recubrimiento TiN para una resistencia a la adhesión y la abrasión elevada. Con protección contra la corrosión optimizada.

Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Aplicación:

Óptimo para cargas permanentes, p. ej. en uniones atornilladas en serie.

Norma:

DIN 7422

Material:

Casquillo de acero al cromo vanadio, cromado resistente al desprendimiento. Varilla de acero especial con recubrimiento TiN.

Descripción técnica

Ø lado carraca	19 mm
Longitud	43,5 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Vaso

