



## Lijadora excéntrica neumática, Tipo: X31V



### Datos de pedido

Número de pedido	079656 X31V
GTIN	616026002920
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

##Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. **Utilización cómoda** gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. **Accionamiento neumático resistente, de marcha suave** y de **vibración baja**, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo.

Lijadora excéntrica Dynorbital-Spirit (152 mm) para aspiración central. Amolador excéntrico Mini Extreme Dynorbital® (76 mm).

#### Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

#### Nota:

Muelas abrasivas con adherencia, ver n.º 567775 o n.º 567901.

Encontrará platos lijadores con adherencia DynaMaze para n.º 079655 y 079656 tam. X61V y tam. 58436 en el n.º 567872 tam. 150.

### Descripción técnica

Peso	0,7 kg
Demanda de aire máxima	538 l/min
Tipo de aspiración	Externo
Ø de plato lijador	76 mm
Quality Dress	MiniExtreme 76 mm

Nivel sonoro de funcionamiento	75 dB(A)
Vibraciones máximas según EN	8,78 m/s <sup>2</sup>
Velocidad de giro máxima	12000 min <sup>-1</sup>
Carrera	5 mm
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

## Accesorios

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 400	567775 400
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 180	567775 180
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 600	567775 600
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 800	567775 800
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 240	567775 240
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 320	567775 320
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 40	567775 40
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 60	567775 60
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 80	567775 80
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 120	567775 120