

Garant
Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, SK 30, Rosca M × Longitud L1: M16X25

Datos de pedido

Número de pedido	301316 M16X25
GTIN	4062406286071
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Forma constructiva cónica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 44 mm

Ø de perforación D₁ tolerancia IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ø exterior D: 29 mm

Longitud útil L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Descripción técnica

L ₂	5 mm
Ø exterior D	29 mm
Longitud de voladizo medida A	44 mm
Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6	17 mm

Rosca M	M16×25
Ø D ₂	29 mm
Longitud útil L ₁	25 mm
Adaptador	SK 30
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca